

あのキャンペーンが再び...



※キャンペーンの詳細は裏面をご覧ください。

※edge(エッジ)の詳細は弊社HPをご覧ください。「ハンナ ジャパン」で検索

大好評につき復活!!

edge 年度末大キャンペーン 2016

キャンペーン期間中にedgeをご購入頂くと、ご希望のedge専用pH電極を1本無償でプレゼント!

対象機種: **HI 2002-01**(pH専用器) **HI 2020-01**(pHキット) **HI 2030-01**(ECキット) **HI 2040-01**(DOキット)

- 申込方法: 1. ご購入いただいた製品のユーザー登録。
 2. 製品同梱の「pH電極無償引換票」に必要事項をご記入の上、ハンナ インスツルメンツ・ジャパン宛てにFAX。
 3. 用紙が届き次第、ご希望のpH電極を発送。(在庫状況により発送までにお時間をいただく場合がございます)

期 間: 平成28年 **9月21日** ~ 平成29年 **3月31日** (pH電極無償引換票は弊社に4月末日までに到着した分まで有効です)

品 番	HI 11310	HI 11311	HI 12300	HI 12301	HI 10530	HI 10430	FC 2020	FC 2100	FC 2320	HI 10480		
pH複合電極 (3.5mmミニプラグ)												
測定範囲	pH	0~13pH	0~13pH	0~13pH	0~13pH	0~13pH	0~13pH	0~13pH	0~12pH	0~12pH	0~12pH	0~12pH
	温度	-5~100°C	-5~100°C	-5~70°C	-5~70°C	-5~100°C	-5~100°C	0~60°C	0~60°C	0~60°C	0~60°C	0~80°C
ボディ材質/先端部形状	ガラス/球状	ガラス/球状	PEI/球状	PEI/球状	ガラス/円錐状	ガラス/球状	PVDF/円錐状	ガラス/円錐状	PVDF/円錐状	PVDF/円錐状	ガラス/球状	
内部液/交換の有無	KCl3.5M/交換可	KCl3.5M/交換可	ゲル/交換不可	ゲル/交換不可	KCl3.5M/交換可	KCl3.5M/交換可	Viscolene/交換不可	Viscolene/交換不可	Viscolene/交換不可	Viscolene/交換不可	KCl3.5M/交換可	
マッチングピン内蔵※	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
主な用途	ラボ、一般	ラボ、一般	野外での測定	野外での測定	油脂、クリーム、 土壌ダイレクト、 半固形物、乳剤、 低導電率の試料	強酸、強塩基、 塗料、溶剤、海水 トリス緩衝液、 高導電率の試料	乳製品、ミルク、ヨー グルト、チーズ、半固 形食品	乳製品、ミルク、ヨー グルト、チーズ、半固 形食品	肉、冷凍肉 (別売りのステンレス刃 が別途必要)	ワイン、発酵前の ブドウ果汁		

- ※ HI 2020-01(pHキット)、HI 2002-01(pH専用器)に付属しているpH電極はHI 11310です。
 ※ HI 11311およびHI 12301はマッチングピンを内蔵しており、本体のセンサーチェック機能を利用できます。
 ※ HI 2320で冷凍肉を測定する時は別売りのステンレス刃を装着する必要があります。
 FC 098: ステンレス刃(長さ20mm) FC 099: ステンレス刃(長さ35mm)
 ※ 全ての電極に関して電極ケーブルは1m、温度センサーは内蔵されています。

ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社
 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 NTT幕張ビル14F
 TEL: 043-216-2601 FAX: 043-216-2602
 E-mail: sales@hanna.co.jp
 「ハンナ ジャパン」で検索