




4.3インチのカラータッチスクリーンを採用した操作性・視認性・利便性に優れた次世代マイクロシリンジポンプです。


- タッチスクリーンで選択し、テンキーで数値入力の簡単・確実入力ができます。
- 1n/L時未満の超低速からmL/までの広い範囲のフローレートに対応します。
- 国内外17社のシリンジメーカーの使用頻度の高い140種のシリンジが登録されています。
- 別売のRS232Cケーブルを使用すると、PCからの遠隔操作が可能です。
- プログラムモードで、ヒュージョンタッチ200は注入と吸引の組み合わせた運転も可能です。
- プログラムモードで、設定した異なる送流量やフローレート等で下記フローパターンが最大99通りが可能です。



ヒュージョンタッチ100

シリンジが2本まで使用できる、スタンダードな注入専用モデルです。
3種の中で、注入の最大フローレートが最も大きいです。

型式	CX07100
運転モード	注入のみ
最少流量	0.0002 μL/時(0.5 μLシリンジ使用時)
最大流量	116mL/分(50mLシリンジ使用時)
作動距離	0.098 μm/ステップ
駆動力(水平方向)	15.5kg
精度/再現性	±0.35%/±0.05%
外寸法	245×170×115mm
重量	2.8kg
電源	AC100~240V 50/60Hz



ヒュージョンタッチ200

シリンジが2本まで使用できる、汎用性が高い注入/吸引モデルです。


型式	CX07200
運転モード	注入/吸引
最少流量	0.0001 μL/時(0.5 μLシリンジ使用時)
最大流量	62.9mL/分(50mLシリンジ使用時)
作動距離	0.046 μm/ステップ
駆動力(水平方向)	22.5kg
精度/再現性	±0.35%/±0.05%
外寸法	245×170×115mm
重量	3.0kg
電源	AC100~240V 50/60Hz



ヒュージョンタッチ400

シリンジが4本まで使用できる、精度が微量注入専用モデルです。

型式	CX07400
運転モード	注入のみ
最少流量	0.0001 μL/時(0.5 μLシリンジ使用時)
最大流量	2.14mL/分(10mLシリンジ使用時)
作動距離	0.016 μm/ステップ
駆動力(水平方向)	22.5kg
精度/再現性	±0.35%/±0.05%
外寸法	24×11.5×15mm
重量	2.9kg
電源	AC100~240V 50/60Hz



コード	型式	品名	タイプ	シリンジサイズと本数	価格
6606-07	CX07100	ヒュージョンタッチ 100	注入	0.5mL~60mL × 2本	¥240,000
-08	CX07200	ヒュージョンタッチ 200	注入/吸引		¥275,000
-09	CX07400	ヒュージョンタッチ 400	微量注入	0.5mL~101mL × 4本	¥280,000
8005-04	CXFN1005	RS232Cケーブル	全機種対応		¥4,500